

RC-17S1N120000 - Kontaktinsats

1601799

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601799>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 17, typ av kontakt: Hona, Lödstift, serie: NC, RC, RM, TU, UC, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1601799
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRAFU
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356236621
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,89 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

RC-17S1N120000 - Kontaktinsats

1601799

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601799>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	17
Anslutning	17
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,08 mm ²
Area max.	1 mm ²
Märkspänning U _N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Lödstift
----------------	----------

Materialuppgifter

Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Kontaktyta	förnicklad, guldsikt
Material isolerkropp	PBT

Kontakt

Rotationsriktning	standard
-------------------	----------


Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	50
---------------------	----

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild


RC-17S1N120000 - Kontaktinsats

1601799

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601799>



Schematisk ritning



Måttskiss

RC-17S1N120000 - Kontaktinsats



1601799

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1601799>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a8685c67-b4fe-43c0-8d36-182e9d7c06f0