

RC-1RS1NRA0000 - Kontaktinsats

1603213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1603213>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontaktinsats, M23, poltal: 16+2+FE, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1603213
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABRADO
Produktnyckel	ABRAFT
GTIN	4046356244176
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,63 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,54 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

RC-1RS1NRA0000 - Kontaktinsats



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1603213>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Användning	Signal
Poltal	19
Anslutning	16+2+FE
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Elektriska egenskaper

Kontakt: Kontaktgrupp 1

Kontaktdiameter	1,5 mm
Märkström I_N	10 A (vid max. anslutningsarea)
Märkspänning U_N	48 V AC
	74 V DC
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	1,5 kV

Kontakt: Kontaktgrupp 2

Kontaktdiameter	1 mm
Area min.	0,08 mm ²
Area max.	1 mm ²
Märkström I_N	8 A
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Materialuppgifter

Material Isolator	PA 6.6
-------------------	--------

Kontakt

RC-1RS1NRA0000 - Kontaktinsats

1603213


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1603213>



Rotationsriktning	standard
-------------------	----------

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild

RC-1RS1NRA0000 - Kontaktinsats



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1603213>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com