

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad fiberoptikkabel, Break-Out-kabel, PCF-fiber 200/230 µm, SCRJ/IP20 till SCRJ/IP20, för kablage inuti kopplingskåp, längd: 2 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1654947
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNACE
Produktnyckel	ABNIBB
GTIN	4046356028912
Vikt per styck (inklusive förpackning)	76,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	76,2 g
Tullnummer	85447000
Ursprungsland	DE

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	Ethernet
Poltal	2
Anslutning	SCRJ enligt DIN EN 50377-6-1

Elektriska egenskaper

Dämpning	$\leq 1,2$ dB (vid 850 nm)
Överföringsmedium	PCF-fiber

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------

Materialuppgifter

Kåpans material	PBT
Ytermantel, material	TPE-O

Mått

Mekanisk karakteristik

Diameter hylsa	2,50 mm
----------------	---------

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Skyddsklass	IP20

Kabel/ledare

Kabeltyp	Breakout
Ytermantel, material	TPE-O
Ytermantel / färg	orange
Enkelledare, diameter	2,2 mm
Minsta böjradie, fast kablage	50 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	50 mm
oljebeständighet	ja
Flamhärdighet	ja, enl. IEC 60332-1-2 och enl. IEC 60332-3-22 kat A

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>

Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
-----------------	------------------

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	200/230 µm
Fibertyp	PCF-fiber A3C
Kabel, dämpning	10 dB/km (650 nm), 8 dB/km (vid 850 nm)
Överföringsmedium	PCF-fiber

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C
oljebeständighet	ja

Standarder och bestämmelser

Flamhärdighet	ja, enl. IEC 60332-1-2 och enl. IEC 60332-3-22 kat A
oljebeständighet	ja


VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel

1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>


Ritningar

Måttskiss



SC-RJ-kontakt IP20

Schematisk ritning




Polbild kontakt SCRJ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel

1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>

Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654947>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com