

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-kontakthållare



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655441>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 3, uttag för 5 kombinationskontakter, typ av kontakt hane, fastsättning med gänga 4-40 UNC och lödtapp, för monteraramar VS-25-...



Fördelar

- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655441
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4046356029377
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,03 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kombi-kontaktinsatsernas leverans.
----------------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Användning	Kombinationskontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	5
Anslutning	D-SUB
Skärmad	nej

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	D-SUB
----------------	-------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Stål, gult förkromat
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	PBTP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Gänga och lödtapp
----------------	-------------------


VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-kontakthållare



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655441>

Ritningar



Borrplan

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-kontakthållare



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655441>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655441>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

VS-25-ST-DSUB-5P-LH - D-SUB-kontakthållare



1655441

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655441>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655441

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655441>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	8fc49a5f-979f-4730-ba04-028329f36fbf

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com