

CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, märkström: 40 A, anslutningsarea: 4 mm² .
.. 4 mm², AWG 12...12 , material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1663297
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	AF7AIE
Produktnyckel	AF7AIE
GTIN	4017918123109
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,434 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt



1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisningar för produktportföljen	för HC-M-02-, HC-M-03-, HC-M-03/04-, HC-M-04-, HC-Q02, HC-Q03-, HC-Q04- och HC-COM-Q4/2-kontaktledare
Montageanvisning	Kvaliteten på en crimpanslutning bestäms av standarden DIN EN 60352-2.
Montageanvisning	Anmärkning om crimpanslutningsteknik: Endast för flexibla ledare. Den angivna ledararean refererar till den använda ledningens märkarea. Crimpanslutningssystemets anslutningsutrymme är avsett för finsträngade ledningar enligt VDE 0295 klass 5. Avvikande ledningsstrukturer (t.ex. klass 1, 2 eller 6) ska kontrolleras innan användning.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Crimpanslutning


Ledaranslutning

Avisoleringslängd	10 mm
Anslutningsarea	4 mm ² ... 4 mm ²
Anslutningsarea AWG	12 ... 12

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Ag

Mått

Måttskiss	
Bredd [b]	4 mm
Höjd [h]	4 mm
Djup	23,5 mm
Diameter (Kontakt diameter)	4 mm

Elektriska egenskaper

Märkström	40 A (Ta hänsyn till derating för kontaktinsatsen som används.
-----------	--

CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>



	Märkströmmen motsvarar den maximalt möjliga anslutningsarean)
--	---

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>



Ritningar



Måttskiss

CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663297>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com