

# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-M-06, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2,5 mm, anslutningsarea: 3 mm<sup>2</sup> ..  
. 3 mm<sup>2</sup>, AWG 12...12 , material kontakt: Cu-legering

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1663624       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | AF7AID        |
| Produktnyckel                          | AF7AID        |
| GTIN                                   | 4017918123437 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,328 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,328 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>

## Tekniska data

### Anmärkning

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt          | för HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... och HC-HV-kontaktledare |
| Montageanvisning | Kvaliteten på en crimpanslutning bestäms av standarden DIN EN 60352-2.                                      |

### Artikelegenskaper

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Serie      | HC-M-06      |
|            | HC-M-HV      |
|            | HC-M-08      |
|            | HC-A         |
|            | HC-BB        |
|            | HC-B         |
|            | HC-HV        |
|            | HC-COM       |
| Kontakttyp | vinklad      |

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Typ av kontakt | Stift           |
| Anslutningstyp | Crimpanslutning |


#### Ledaranslutning

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Avisoleringslängd   | 7,5 mm (9,5 mm på HC-M-HV...) |
| Anslutningsarea     | 3 mm² ... 3 mm²               |
| Anslutningsarea AWG | 12 ... 12                     |

### Materialuppgifter

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Material Kontakt    | Cu-legering |
| Material Kontaktyta | Ag          |

### Mått

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss                  |  |
| Bredd [b]                  | 4,5 mm                                                                               |
| Höjd [h]                   | 4,5 mm                                                                               |
| Djup                       | 25 mm                                                                                |
| Diameter (Kontaktdiameter) | 2,5 mm                                                                               |

### Mekaniska egenskaper

# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>

## Mekaniska data

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Anslutningsfrekvens | $\geq 500$ |
|---------------------|------------|

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|


# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>



## Ritningar



Måttskiss

# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>



## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>



**EAC**

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# CK2,5-ED-3,00ST AG - Crimpkontakt



1663624

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663624>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)