

# SM-20KP005 - Crimpkontakt



1605736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605736>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, material kontakt: CuZn , Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241968

## Fördelar

- Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
- Anslutning med hög draghållfasthet
- Låga övergångsmotstånd
- Enkel tillverkningsövervakning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1605736       |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | ABREAG        |
| Produktnyckel                          | ABREAG        |
| GTIN                                   | 4046356254557 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,662 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,54 g        |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# SM-20KP005 - Crimpkontakt

1605736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605736>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Kontakttyp | vinklad      |

### Anslutningsdata

#### Anslutningsteknik

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Typ av kontakt | Stift           |
| Anslutningstyp | Crimpanslutning |

#### Ledaranslutning

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Anslutningsarea | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|----------------------------------------------|

### Materialuppgifter

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Material Kontakt                               | CuZn |
| Material Metallyta kontaktområde (mellanskikt) | Ni   |
| Material Metallyta kontaktområde (täcksikt)    | Au   |

### Mått

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Diameter (Kontakt diameter) | 2 mm |
|-----------------------------|------|

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Anslutningsfrekvens | 100 |
|---------------------|-----|

# SM-20KP005 - Crimpkontakt

1605736

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1605736>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja   |
| undantagsregler i den mån de är kända   | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)          |
| SCIP                                               | f3dc782a-f2ad-401a-94eb-715bc71558c8 |