

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimpkontakt, serie: HC-HV, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2,5 mm, anslutningsarea: 1,5 mm² ...
1,5 mm², AWG 16...16 , material kontakt: Cu-legering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1663860
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AF7AID
Produktnyckel	AF7AID
GTIN	4017918123536
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,22 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för HC-HV-kontaktinsats, kvalitén på en crimpanslutning fastställs av normen DIN EN 60 352-2
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-HV
Kontakttyp	vinklad
Speciella egenskaper	efterkopplad

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Stift
Anslutningstyp	Crimpanslutning


Ledaranslutning

Avisoleringslängd	7,5 mm
Anslutningsarea	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG	16 ... 16

Materialuppgifter

Material Kontakt	Cu-legering
Material Kontaktyta	Ag

Mått

Måttskiss	
Diameter (Kontakt diameter)	2,5 mm

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------


CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimpkontakt

1663860

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>



Ritningar



Måttskiss

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimpkontakt

1663860

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1663860>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ac6f2b36-8233-4639-ac00-5adf58b47752

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com