

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt rak M12, kodning: A, PIN 2+4 byglade och Honkontakt rak M12, kodning: A, PIN 2+4 byglade, kabellängd: 0,6 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1668962
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1COA
Produktnyckel	AF1COA
GTIN	4017918135768
Vikt per styck (inklusive förpackning)	61,366 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	59,4 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fördelare med kabel
Användning	Standard
Poltal	3
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
-------------------	----------------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U_N	250 V AC
	250 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	-------

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
--------------	--------------

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Kodningstyp	A
-------------	---

Anslutning 2

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Anslutning 3

Konstruktion	Honkontakt rak M12
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	0,6 m
------------	-------

PUR halogenfri svart [PUR]

Måttskiss		
Kabelvikt	23 kg/km	
UL AWM-stil	20549	
Poltal	3	
Skärmad	nej	
Ledartyp	PUR halogenfri svart [PUR]	
Uppbyggnad signalkabel	42x 0,10 mm	
AWG signalledning	22	
Kabeldiameter	3x 0,34 mm ² (Signalledning)	
Tråddiameter inklusive isolering	1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)	
Ledarens ytterdiameter	3,85 mm ±0,15 mm	
Ytermantel, material	PUR	
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021	
Material ledare	blank Cu-ledare	
Material, ledarisolering	PP	
Enkelledare, färg	brun, blå, svart	
Vägg tjocklek isolering	≥ 0,21 mm (Ledarisolering)	
	ca. 0,50 mm (Ytterhölje)	
totalkabling	3 ledare längstvinnade	
Ledarmotstånd max.	max. 58 Ω/km (vid 20 °C)	
Isolationsmotstånd	≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)	
Märkspänning kabel	≤ 300 V	
Isolationsspänning	≥ 3000 V	
Minsta böjradie, fast kablage	19 mm	

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Minsta böjradie, rörligt förlagd	38 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 38 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s ²
Dynamisk lastkapacitet (torsion)	Vridning: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Torsionscykler: ≥ 2000000 , Torsionsfrekvens: 35 cykler/min
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet	enligt UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel hydrolys- och mikrobbeständig UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A)
Speciella egenskaper	transportöranpassad silikonfri Fri från lackeringsföroreningar
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101


SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställonskablage

1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>


Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, Y-fördelare

Måttskiss



Hona M12 x 1, rak

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Schematisk ritning




Polbild M12-kontakt Y, hane, 4-polig, A-kodad, sett från hansidan

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage

1668962


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Schematisk ritning



Polbild M12-kontakt, hona, 3-polig, PIN 2+4 byglade, A-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>



UL Listed

Godkännande-ID: FILE E 221474

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

Godkännande-ID: FILE E 221474

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B - Givar- /ställdonskablage



1668962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1668962>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,704 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com