

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar-/ställdonskablage



1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Givar-/ställdonskablage, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, med 2 LED:er, PIN 2+4 byglade och Honkontakt vinklad M12, kodning: A, med 2 LED:er, PIN 2+4 byglade, kabellängd: 1,5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1669055
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF1COA
Produktnyckel	AF1COA
GTIN	4017918135980
Vikt per styck (inklusive förpackning)	98,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	97 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	PL

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage



1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fördelare med kabel
Användning	Standard
Poltal	3
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	3

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-kontakt)
-------------------	----------------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material, packning	NBR
Material handtag	TPU, svårantändlig, självslocknande
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	TPU GF
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	24 V DC
Märkström I_N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 100
---------------------	------------

Signalering

Statusindikering	2 LED:er
Statusindikering finns	ja

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak M12
--------------	--------------

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage



1669055


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Kodningstyp	A
Anslutning 2	
Konstruktion	Honkontakt vinklad M12
Kodningstyp	A
Anslutning 3	
Konstruktion	Honkontakt vinklad M12
Kodningstyp	A

Kabel/ledare

Kabellängd	1,5 m
------------	-------

PUR halogenfri svart [PUR]

Måttskiss	
Kabelvikt	23 kg/km
UL AWM-stil	20549
Poltal	3
Skärnad	nej
Ledartyp	PUR halogenfri svart [PUR]
Uppbyggnad signalkabel	42x 0,10 mm
AWG signalledning	22
Kabeldiameter	3x 0,34 mm ² (Signalledning)
Tråddiameter inklusive isolering	1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Ledarens ytterdiameter	3,85 mm ±0,15 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	svartgrå RAL 7021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolering	PP
Enkelledare, färg	brun, blå, svart
Vägg tjocklek isolering	≥ 0,21 mm (Ledarisolering)
	ca. 0,50 mm (Ytterhölje)
totalkabling	3 ledare längstvinnade
Ledarmotstånd max.	max. 58 Ω/km (vid 20 °C)
Isolationsmotstånd	≥ 100 GΩ*km (vid 20 °C)
Märkspänning kabel	≤ 300 V
Isolationsspänning	≥ 3000 V

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage



1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Minsta böjradie, fast kablage	19 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	38 mm
Dynamisk lastkapacitet (böjning)	Böjcykler maximalt: 10000000, Böjradie: 38 mm, Böjradie: 10 x D, körväg: 10 m, körhastighet: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s ²
Dynamisk lastkapacitet (torsion)	Vridning: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Torsionscykler: ≥ 2000000 , Torsionsfrekvens: 35 cykler/min
Halogenfri	enligt DIN VDE 0472 del 815
Flamhärdighet	enligt UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oljebeständighet	enligt DIN EN 60811-2-1
Övrig beständighet	väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel hydrolys- och mikrobbeständig UV-beständig under vissa omständigheter (enligt DIN EN ISO 4892-2-A)
Speciella egenskaper	transportöranpassad silikonfri Fri från lackeringsföroreningar
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) -25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
	IP67
	IP68
Drifttemperatur (Hane/hona)	-25 °C ... 90 °C (Hane/hona)
Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning)	-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage

1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, Y-fördelare

Måttskiss




Hona M12 x 1, vinklad, med LED

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage

1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Schematisk ritning




Polbild M12-kontakt Y, hane, 4-polig, A-kodad, sett från hansidan

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage

1669055


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Schematisk ritning



Polbild M12-kontakt, hona, 3-polig, PIN 2+4 byglade, A-kodad, sett från honsidan

Kopplingsschema



Anslutning av M12-hankontakter och M12-honkontakter

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage



1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

 UL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	4 A	-	-

 cUL Listed Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Godkännande-ID: RU D-DE.HB35.B.00387	
---	--

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage



1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Givar- /ställdonskablage



1669055

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1669055>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,075 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com