

VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Skyddslock



1608142

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608142>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skyddslock, IP67, metallutförande, för täckning av kontaktinsatserna i Push-Pull-monteringsram RJ45 och SC-RJ



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1608142
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNODZ
Produktnyckel	ABNODZ
Katalogsida	Sida 195 (PC-2009)
GTIN	4046356159982
Vikt per styck (inklusive förpackning)	61,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	55,96 g
Tullnummer	79070000
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Denna produkt motsvarar riktlinjen PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) och kapitel 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) och Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddslock
Användning	RJ45 och SCRJ

Mått

Bredd	22 mm
Höjd	30 mm
Längd	56 mm

Materialuppgifter

Färg	förnicklad
Material	Metall
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material tätning O-ring	NBR
Material tätning kabeltätning	TPE
Material tätning	NBR
Material tätning, kontaktens front (mating face)	NBR
Kåpans material	Förzinkad gjutgodslegering
Material kåpans yta	förnicklad
Material, O-ring	NBR
Material skruvanslutning	CuZn

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C

VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Skyddslock



1608142

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1608142>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	49397ce6-7559-4df6-9501-033ab0e9e7e1