

HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA - Kontakt



1641510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON QUICKON kåpa A3, för längsbygel, 3-polig, med PE-anslutning, hona, QUICKON-anslutning, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1641510
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AJX
Produktnyckel	AF7AJX
GTIN	4017918889920
Vikt per styck (inklusive förpackning)	31,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	31 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA - Kontakt

1641510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktsats
Kapslingstyp	Komplett kapsling
Serie	HC-A
Användning	Standard
Konstruktion	D7
Poltal	3
Anslutning	3+PE
Kontaktnumrering	1 - 3
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Mätstötspänning (II/2)	4 kV
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Märkström	10 A
Märkspänning (II/2)	1000 V
Märkspänning (III/2)	630 V
Märkspänning (III/3)	230 V (ledare-jord) 400 V (Ledare-ledare)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	IDC-anslutning
Anslutningsteknik	IDC-anslutning
Anslutningsarea	0,75 mm² ... 1,5 mm² 0,75 mm² ... 1,5 mm²
Anslutningsarea AWG	18 ... 16
Åtdragningsmoment	3 Nm

Mått


HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA - Kontakt

1641510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>



Måttskiss



Bredd	34 mm
Höjd	66 mm
Längd	26,5 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, ledarisation	PVC / PE
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Ag
Material kontaktinsats	PA/PC

Kabel/ledare

Ledarupbyggnad enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter	VDE 0295 kl.2-5, min. tråddiameter 0,2 mm
Ledarens ytterdiameter	6 mm ... 12 mm
Ledardiameter inkl. isolation	1,8 mm ... 3 mm

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-25 °C ... 80 °C
Temperatur vid kabelförskruvning	-5 °C ... 50 °C (information från kabeltillverkaren ska beaktas)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 80 °C

Montering

Montageanvisning	Denna produkt är inte avsedd för användning utomhus! Om ledaren återansluts ska den kapas vid det senaste anslutningsstället. QUICKON-komponenter får endast brytas utan belastning/spänning.
------------------	--

HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA - Kontakt


1641510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>




Ritningar

Måttskiss



Måttskiss



Strömbelastningskurva

HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA - Kontakt



1641510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>

DNV

Godkännande-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Godkännande-ID: E118976

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	600 V	10 A	18 - 16	-



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
keine				
	600 V	10 A	18 - 16	-



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA - Kontakt



1641510

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1641510>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,45 kg CO2e
---------	--------------