


VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688094>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 2, med 15 poler, typ av kontakt hona, skruvanslutning, rak, för monteringsramar och kåpor med kapslingsklass IP67

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688094
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918179571
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,59 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688094>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	15
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
utförande	Honkontakt
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Märkström	5 A
Isolationsmotstånd	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Övergångsresistans per kontaktpar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Överföringsmedium	Koppar
Kraftöverföring	Kraft

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	32,1 mm
Höjd	48 mm
Längd	13 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	PBTP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≤ 200
Instickskraft per signalkontakt	$\leq 3,30 \text{ N}$
Utdragskraft per signalkontakt	$\leq 2,2 \text{ N}$

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1688094

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688094>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	cab0c6ba-8a24-40d8-acda-ab926b35155b