

ENLAR-M-KV-M20/M25 - Expansionsadapter



1647666

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647666>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Expansionsadapter, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring



Produktbeskrivning

Utökad från M20 till M25

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1647666
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DZX
Produktnyckel	AF7DZX
GTIN	4017918947071
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,083 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	19,39 g
Tullnummer	74198090
Ursprungsland	DE

ENLAR-M-KV-M20/M25 - Expansionsadapter



1647666


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647666>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Expansionsadapter
------------	-------------------

Mått

Måttskiss	
Längd	19 mm
Längd anslutningsgänga	6,5 mm
Längd utan anslutningsgänga	12,5 mm
Diameter	20 mm
Diameter anslutningsgänga	20 mm
Sexkant vinkelmått	27 mm
Gängtyp anslutningssida	M20 x 1,5
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp tätningssida	M25

Materialuppgifter

Material	Mässing, förnicklad
Material, packning O-ring	NBR

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	15 mm
Halogenfri	nej

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65 (Beroende på förskruvningen som används)
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

Montering

Montageanvisning	med matchande skruvkoppling: IP68
------------------	-----------------------------------


ENLAR-M-KV-M20/M25 - Expansionsadapter

1647666

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647666>



Ritningar



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Expansionsadapter



1647666

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647666>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

ENLAR-M-KV-M20/M25 - Expansionsadapter



1647666

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1647666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	d4aceb02-1ef6-4cf1-8d15-205ac5f6fcef

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com