

VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - D-SUB-matningskontakt



1688272

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688272>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Matningskontakter, för D-SUB-kombinationsinsatser, hona, lödstift, rak, märkström 40 A, förgylld

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688272
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAC
Produktnyckel	ABNCAC
GTIN	4017918179670
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,927 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,9 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Power-kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kontakthållarens leverans.
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontakter
Kontakttyp	vinklad

Elektriska egenskaper

Märkström (Belastningsström maximal)	40 A
Motstånd (Isolationsmotstånd)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Lödstift

Mått

Bredd [b]	5,5 mm
Höjd [h]	5,5 mm
Längd [l]	23 mm
Diameter (Kontaktdiameter)	4,6 mm

Materialuppgifter

Material Kontakt	Metall
------------------	--------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
Instickskraft	$\leq 7 \text{ N}$
Dragkraft	ca. 5 N

Karakteristik

Mätsystem

Motstånd: Isolationsmotstånd	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
------------------------------	----------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-55 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - D-SUB-matningskontakt



1688272

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688272>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5aeb4754-03ac-4eac-bda8-15f3a063c171