

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688395>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 1, med 9 poler, typ av kontakt hona, skruvanslutning, rak, för monterageramar och kåpor med kapslingsklass IP67

Fördelar

- Enklare anslutning genom skruvklämteteknik

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688395
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918817534
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,98 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,98 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	9
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
utförande	Honkontakt
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Märkström	5 A
Isolationsmotstånd	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Övergångsresistans per kontaktpar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Överföringsmedium	Koppar
Kraftöverföring	Kraft

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	31 mm
Höjd	12,6 mm
Längd	49 mm

Materialuppgifter

Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontaktyta	Guld

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
Instickskraft per signalkontakt	$\leq 3,30 \text{ N}$
Utdragskraft per signalkontakt	$\leq 2,2 \text{ N}$

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - D-SUB-kontaktinsats



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688395>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

1688395

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688395>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5a30f7cf-9ebd-464a-9e6c-0862b2a39edf