

VS-09-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats



1652651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652651>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 1, med 9 signalkontakter, typ av kontakt hane, växlingskontakt (hona/hane), fastsättning med gänga 4-40 UNC



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1652651
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4017918952792
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Sensortyp	Universal
Poltal	9
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Könsbytare-insats
----------------	-------------------

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Rostfritt stål
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	hårdförgyllning på nickel
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Gänga
----------------	-------

VS-09-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats


1652651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652651>



Ritningar

Schematisk ritning



1652651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652651>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---