

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652677>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 2, med 15 signalkontakter, typ av kontakt hane, växlingskontakt (hona/hane), fastsättning med gänga 4-40 UNC



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1652677
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4017918952815
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	11,3 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652677>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Sensortyp	Universal
Poltal	15
Skärmad	nej
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Könsbytare-insats
----------------	-------------------

Mått

Bredd	12,55 mm
Höjd	39,3 mm
Längd	17,66 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Rostfritt stål
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	hårdförgyllning på nickel
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
---------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652677>

Montering

Monteringssätt	Gänga
----------------	-------

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats


1652677

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652677>



Ritningar

Schematisk ritning



VS-15-GC-ST/ST - D-SUB-könsbytare-insats



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652677>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---