

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB-könsbytare-insats



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688722>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-könsbytare-insats, kapslingsklass: IP20, poltal: 9, material: Metall, anslutningstyp: Koppling, kabelanslutning: vinklad, kapslingsstorlek: 1, Universal



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688722
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918942632
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,89 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,89 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Sensortyp	Universal
Poltal	9
Skärmad	nej
Kabelanslutning	vinklad

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Koppling
----------------	----------

Mått

Bredd	17,6 mm
Höjd	30,86 mm
Längd	12,5 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	hårdförgyllning på nickel
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB-könsbytare-insats



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688722>

Montering

Monteringssätt	Gänga
----------------	-------

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688722>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com