

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45-kåpa

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652732>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-kåpa, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP67, poltal: 8, material: PA, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, Ethernet

Fördelar

- Enkel hantering
- IP65/67
- Högkvalitativ och prisvärd lösning i IP-skyddsområdet

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1652732
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNNAZ
Produktnyckel	ABNNAZ
GTIN	4017918952877
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,92 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,265 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45-kåpa

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652732>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa
Konstruktion	RJ45
Sensortyp	Ethernet
Poltal	8
Antal kabelutgångar	1
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	I
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	72 V (DC)
----------------------	-----------

Mått

Bredd	38,4 mm
Höjd	19,9 mm
Längd	45 mm

Materialuppgifter

Färg	mörkgrå A RAL 7042
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Material, kabelpackning	NBR
Material, O-ring	FPM

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 8,5 mm
------------------------	-----------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45-kåpa

1652732

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1652732>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	ec5ae543-8bba-46c8-9174-07965d2283c9