

# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad fiberoptikkabel, Break-Out-kabel, PCF-fiber 200/230 µm, FSMA/IP20 till SCRJ/IP20, för kablage inuti kopplingskåp, längd: 2 m

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1654976       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | ABNACE        |
| Produktnyckel                          | ABNIBB        |
| GTIN                                   | 4046356028943 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 81,1 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 81,1 g        |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad     |
| Sensortyp  | Ethernet                     |
| Porttal    | 2                            |
| Anslutning | SCRJ enligt DIN EN 50377-6-1 |

### Elektriska egenskaper

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dämpning          | $\leq 1,2$ dB (vid 850 nm) |
| Överföringsmedium | PCF-fiber                  |

### Mekaniska egenskaper

#### Mekaniska data

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Anslutningsfrekvens | $\geq 1000$ |
|---------------------|-------------|

### Materialuppgifter

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kåpans material      | PBT/nysilver |
| Ytermantel, material | TPE-O        |

### Kontakt

#### Anslutning 1

|              |                |
|--------------|----------------|
| Konstruktion | Hane rak SC-RJ |
| Skyddsklass  | IP20           |

#### Anslutning 2

|              |               |
|--------------|---------------|
| Konstruktion | Hane rak FSMA |
| Skyddsklass  | IP20          |

### Kabel/ledare

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kabeltyp                         | Breakout                                             |
| Ytermantel, material             | TPE-O                                                |
| Ytermantel / färg                | orange                                               |
| Enkelledare, diameter            | 2,2 mm                                               |
| Minsta böjradie, fast kablage    | 50 mm                                                |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 50 mm                                                |
| oljebeständighet                 | ja                                                   |
| Flamhärdighet                    | ja, enl. IEC 60332-1-2 och enl. IEC 60332-3-22 kat A |
| Drifttemperatur                  | -20 °C ... 70 °C                                     |

#### Fiberoptisk kabel

|              |   |
|--------------|---|
| Antal fibrer | 2 |
|--------------|---|

# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| fiber             | 200/230 µm                              |
| Fibertyp          | PCF-fiber A3C                           |
| Kabel, dämpning   | 10 dB/km (650 nm), 8 dB/km (vid 850 nm) |
| Överföringsmedium | PCF-fiber                               |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Omgivningsförhållanden

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Skyddsklass                               | IP20             |
|                                           | IP20             |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 50 °C  |
| oljebeständighet                          | ja               |

## Standarder och bestämmelser

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Flamhärdighet    | ja, enl. IEC 60332-1-2 och enl. IEC 60332-3-22 kat A |
| oljebeständighet | ja                                                   |


# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel

1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>


## Ritningar

Måttskiss



SC-RJ-kontakt IP20

Måttskiss




FSMA-kontakt

# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel

1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>

Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>

## Klassifikationer

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121607 |
|-------------|----------|

# VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Fiberoptisk anslutningskabel



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1654976>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)