

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-kontakt



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 1, med 9 signalkontakter, typ av kontakt hona, med lödfog, rak, fastsättning med 3-mm-hål, för monteraramar och kåpor VS-09-...



Fördelar

- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering
- D-SUB 9-anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688803
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918822934
Vikt per styck (inklusive förpackning)	11,06 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,09 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	9
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101	400 V
Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1200 V
Överföringsmedium	Koppar
Kraftöverföring	Kraft

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Lödstift
----------------	----------

Mått

Bredd	14,5 mm
Höjd	31,19 mm
Längd	12,93 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	PBT-GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 50
Instickskraft per signalkontakt	$\leq 3,40$ N

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-kontakt

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>



Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-kontakt


1688803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>



Ritningar

Schematisk ritning



VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-kontakt

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB-kontakt

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688803>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b5463eea-8d89-4a9a-9875-4167abe9b524