

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare



1655137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655137>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 1, för 15 signalkontakter, typ av kontakt hane, för crimpkontakter, rak, montering med 3-mm-hål, för monteraramar och kåpor VS-09-...



Fördelar

- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655137
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4046356029070
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,37 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Användning	mångpolig
Konstruktion	D-SUB
Poltal	15
Anslutning	D-SUB 9
Skärmad	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	60 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	3 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1000 V
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	16 mm
Höjd	12,93 mm
Längd	31,19 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Stål, förtennt
Material, kontakt	kopparlegering
Material kontaktinsats	glasfiberförstärkt termoplast UL 94 V0

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-55 °C ... 115 °C
-----------------	-------------------

Montering

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655137>



Monteringssätt	Hål
----------------	-----

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-kontakthållare

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655137>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---