

VS-09-ST-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare



1688832

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688832>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 1, för 9 signalkontakter, typ av kontakt hane, för crimpkontakter, rak, montering med gänga M3, för monteraramar VS-09-...



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688832
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4017918822965
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,63 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,63 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	9
Anslutning	D-SUB 9
Skärmad	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101	400 V
Märkspänning (III/3)	125 V
Märkström	5 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1200 V
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
----------------	-----------------

Mått

Bredd	18 mm
Höjd	12,93 mm
Längd	31,19 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Stål, förtennt
Material, kontakt	kopparlegering
Material kontaktinsats	glasfiberförstärkt termoplast UL 94 V0

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
Instickskraft per signalkontakt	≤ 3,40 N

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-55 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

Montering

VS-09-ST-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688832>



Monteringssätt	Gänga
----------------	-------

VS-09-ST-DSUB-CD-G - D-SUB-kontakthållare

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688832>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688832>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688832>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e44cdf9a-994f-46f5-a530-5697c4adb337