

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-kontakthållare




1689983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontaktledare, skalstorlek 3, uttag för 5 kombinationskontakter, typ av kontakt hona, rak, fastsättning med hål 3 mm, för monteraramar och kåpor VS-25-...



Fördelar

- Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
- Lätt montering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689983
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ABNCAB
Produktnyckel	ABNCAB
GTIN	4017918914387
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,28 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,28 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-kontakthållare



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kontakthållarens leverans.
----------------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	5
Anslutning	D-SUB
Antal kortplatser	1
Skärmad	ja

Elektriska egenskaper

Överföringsmedium	Koppar
-------------------	--------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Våglödkontakter
----------------	-----------------

Mått

Bredd	12,6 mm
Höjd	12,93 mm
Längd	53,42 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Metall
Material kåpans yta	metalliserad
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld
Material kontaktinsats	PBTP

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-kontakthållare


1689983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>



Ritningar

Borrplan/lödöns geometri



Borrplan

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-kontakthållare

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-kontakthållare

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB-5P - D-SUB-kontakthållare



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689983>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com