

HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EMV - EMC-kåpa



1690105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690105>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON ADVANCE EMC-kåpa B10, med skruvlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M32, rak kabelutgång

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1690105
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	AF7AAA
GTIN	4017918822460
Vikt per styck (inklusive förpackning)	350,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	350,9 g
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EMV - EMC-kåpa



1690105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690105>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------	--


Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med skruvlås
Kapslingstyp	Kåpa
Användning	EMC
Konstruktion	B10
Typ av förskruvning	1x M32
Fästsruvar	M6
Kabelanslutning	rak

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	3 Nm (Låsskruv)
-------------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	100 mm
Längd	105 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	65 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR, ledande
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	EMC-ytbehandlad, silver
Material, låsbygel	Rostfritt stål

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Kapslingsklass (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)

HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EMV - EMC-kåpa



1690105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690105>

	6P (NEMA 250)
	NEMA 250
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Mekaniska egenskaper



Mekaniska data

Typ av förskruvning	1x M32
---------------------	--------

Montering

Montageanvisning	För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måste båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen.
	För att uppnå en optimal skärmverkan ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i profilpackningsområdet. Låsskruvens åtdragningsmoment: 3 Nm.
Fästskruvar	M6

Ritningar



Monteringsöppning

2) vid användning av självgående skruvar (Torx® 20, M4)

HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EMV - EMC-kåpa

1690105

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1690105>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---