

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 - USB-kabel



1655797

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad USB-kabel, skärmad, färg: RAL 5021 (vattenblå), PUR-yttermantel, USB typ A/standard till öppen kabelände, längd: 5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1655797
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNDBA
Produktnyckel	ABNDBA
GTIN	4017918993887
Vikt per styck (inklusive förpackning)	318,15 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	277,75 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	USB 2.0
Poltal	4
Skärmad	ja

Isoleringsegenskaper

Nedsmutningsgrad	2
------------------	---

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Märkström	1 A
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	480 MBit/s
Överföringsegenskaper (kategori)	USB 2.0
Överföringshastighet	480 MBit/s
Impedans	100 Ω

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	------------

Materialuppgifter

Kåpans material	PA
Ytermantel, material	PUR
Material ledare	blank Cu-ledare

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak USB typ A
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	fri kabelände
--------------	---------------

Kabel/ledare

Kabellängd	5,00 m
------------	--------

FireWire [980]

Kabelvikt	59 kg/km
Poltal	6
Skärmad	ja

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 - USB-kabel



1655797

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>

Ledartyp	FireWire [980]
Ledarkonstruktion	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP
Signallöptid	4,6 ns/m
Signalhastighet	0,72 c
Uppbyggnad signalkabel	7x 0,15 mm
AWG signalledning	26
ledaruppbyggnad spänningsmatning	19x 0,20 mm
AWG spänningsförsörjning	20
Kabeldiameter	2x 2x 0,14 mm ² (Signalledning)
	2x 0,5 mm ² (Spänningsförsörjning)
Tråddiameter inklusive isolering	≤ 1,05 mm (Signalledning)
	nom. 1,4 mm (Spänningsförsörjning)
Ledarens yttre diameter	6,70 mm
Ytermantel, material	PUR
Ytermantel / färg	vattenblå RAL 5021
Material ledare	blank Cu-ledare
Material, ledarisolering	Cell-PE (Signalledning)
	PVC (Spänningsförsörjning)
Enkelledare, färg	vit-blå, vit-orange, vit, svart
Delkabling	2 ledare till par
Typ av parskärm	Aluminiumomhöljd polyesterfolie
totalkabling	2 par och 2 spänningsförsörjningsledare till kärnan
Ledarmotstånd max.	150 Ω/km
Isolationsmotstånd	5 GΩ*km
Kopplingsmotstånd	5,00 mΩ/m (vid 10 MHz)
Impedans	100 Ω ±5 % (vid 100 MHz)
driftkapacitans	42 pF (per meter)
Märkspänning kabel	≤ 125 V
Isolationsspänning	1000 V
Minsta böjradie, fast dragen	5 x D
Minsta böjradie, flexibelt dragen	5 x D
Minsta böjradie, fast kablage	34 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	34 mm
Draghållfasthet	≤ 30 N
skärmdämpning	60,00 dB (upp till 1000 MHz)
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-2-2
oljebeständighet	enligt EN 60811-2-1
Övrig beständighet	Mikrobbeständighet enligt DIN VDE 0282
	Hydrolysbeständighet enligt DIN 53504
Speciella egenskaper	Fri från lackeringsförstörande substanser
Drifttemperatur	-40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering)
	-10 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering)

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 - USB-kabel



1655797


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C (Kabel, fast montering)
	0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering)
	Hane/hona


Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hane USB, typ A

Kopplingsschema



VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 - USB-kabel



1655797

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>



EAC

Godkännande-ID: 19060508

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 - USB-kabel



1655797

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1655797

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1655797>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com