

VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramar



1656495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656495>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Monteringsram, för 2 frontplattor eller uttag, metallram, matt förnicklad, elektriskt ledande, transparent lock



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1656495
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7EAX
Produktnyckel	AF7EAX
GTIN	4046356029865
Vikt per styck (inklusive förpackning)	394 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	369 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramar

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656495>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	med låsbar tryckförslutning
---------	-----------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsramar
------------	-----------------

Mått

Måttskiss		
Bredd	130 mm	
Höjd	35 mm	
Längd	120 mm	

Byggmått

Bredd monteringsöppning	117 mm
Längd monteringsöppning	91 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	Zinklegering (förmickad)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-10 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montering

Montageanvisning	Lämplig för väggfjocklekar 1 mm ... 5 mm
------------------	--


VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramar

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656495>



Ritningar



Måttskiss


VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramar

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656495>



Måttskiss



Monteringsöppning

VS-SI-EB-EMV-2 - Monteringsramar

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656495>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656495>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com