

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad fiberoptikkabel, Breakout-kabel, polymerfiber 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 till SC-RJ/IP20, för kablage inuti kopplingsskåp, kabeln är lämplig för UV-skyddad användning utomhus, längd: 1 m

Fördelar

- Tillförlitlig dataöverföring tack vare hög kvalitet
- Snabb dataöverföring för anspråksfulla applikationer
- Lämpar sig utmärkt för EMC-känsliga applikationer
- Platsbesparande i apparatskåpet tack vare SC-RJ-kontakter
- Förmonterad patch-kabel för enkel användning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1656738
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNIBA
Produktnyckel	ABNIBA
GTIN	4046356030052
Vikt per styck (inklusive förpackning)	58,566 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	42,5 g
Tullnummer	85447000
Ursprungsland	DE

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	Ethernet
Porttal	2
Anslutning	SCRJ enligt DIN EN 50377-6-1
Antal kortplatser	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	< 1,7 dB (vid 660 nm)
Överföringsmedium	Fiberoptik

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	-------------

Materialuppgifter

Kåpans material	PBT
Material, kontakt	Fosfor brons
Ytermantel, material	PE

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	POF SC-RJ
----------------	-----------

Ledaranslutning

Anslutningstyp	POF SC-RJ
----------------	-----------

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Färg handtag	svart
Anslutningsfrekvens	≥ 1000
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Skyddsklass	IP20

Kabel/ledare

Kabellängd	1,00 m
------------	--------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>

Ledartyp	Polymerfiber (980 / 1000 µm)
Kabeltyp	Breakoutkabel
Yttermantel, material	PE
Yttermantel / färg	svart
Minsta böjradie, fast kablage	30 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	30 mm

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	Polymerfiber, 980/1000 µm
Fibertyp	POF-fiber A4A
Överföringsmedium	Multimode-glasfiber

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur (fast förläggning)	-20 °C ... 70 °C
Drifttemperatur (rörlig förläggning)	-20 °C ... 60 °C
Drifttemperatur (Hane/hona)	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C


VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel

1656738

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>


Ritningar

Måttskiss



SC-RJ-kontakt, POF, IP20

Måttskiss




SC-RJ-kontakt, POF, IP20

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel

1656738


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>

Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1656738

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656738>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	ebdee353-cafb-4b37-9105-3c4fe43b0d3e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com