

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-kontaktdon



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656990>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RJ45-kontaktdon, konstruktion: RJ45, kapslingsklass: IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plast, anslutningstyp: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 23, kabelanslutning: rak, färg: mörkgrå A RAL 7042, Ethernet

Fördelar

- Specialverktygsfritt montage
- Högkvalitativ och prisvärd lösning i IP-skyddsområdet
- Enkel hantering

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1656990
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNNAA
Produktnyckel	ABNNAA
GTIN	4046356081399
Vikt per styck (inklusive förpackning)	32,34 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	26,63 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-kontaktdon



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656990>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt (kabelsidig)
Konstruktion	RJ45
Sensortyp	Ethernet
Poltal	8
Anslutning	RJ45
Antal kabelutgångar	1
Skärmad	ja
Kabelanslutning	rak

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	I
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	72 V (DC)
Märkström	1,75 A
Märkspänning U_N	48 V
Övergångsresistans	0,001 Ω (Tråd - IDC)
	0,005 Ω (Tråd - IDC)
Överföringsmedium	Koppar
Överföringshastighet	1 GBit/s
Överföringsegenskaper (kategori)	CAT5
Överföringshastighet	1 GBit/s
Kraftöverföring	PoE++ enligt: IEEE 802.3bt

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	IDC-snabbanslutning
Anslutningsarea AWG	26 ... 23 (styv)
	26 ... 23 (flexibel)
Anslutningsarea	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (styv)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (flexibel)

Mått

Bredd	38,4 mm
Höjd	22,8 mm
Längd	80 mm

Materialuppgifter

Färg	mörkgrå A RAL 7042
Material	Plast

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-kontaktdon



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656990>

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Plast
Material, kabelpackning	NBR
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	PC
Material, O-ring	FPM
Material skruvanslutning	PA 6

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 8,5 mm
Kabeldiameter	0,14 mm ²

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	--------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-kontaktdon



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656990>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656990>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45-kontaktdon



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1656990>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-nummer: 3147-75-9)
SCIP	11038baa-ea8c-4ed6-904d-060ee2d117d9