

SACB-4/ 8-M23 - Splittbox



1692802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: M23-anslutning 90°, skärm: nej

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1692802
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CBB
Produktnyckel	AF3CBB
GTIN	4017918177935
Vikt per styck (inklusive förpackning)	116,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	104,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-4/ 8-M23 - Splittbox

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard
Poltal	5
Antal kortplatser	4
Kodning	A
LED	nej

Elektriska egenskaper

Maximal driftspänning $U_{\max}$	135 V
Märkspänning U_N	120 V AC 120 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel	0,4 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 120 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

SACB-4/ 8-M23 - Splittbox

1692802


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>



Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Måttskiss	
Bredd	54 mm
Höjd	26 mm
Längd	117 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa	PA
Material Kåpa	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning O-ring	NBR
Material, kontakt	CuSn
Material, kontaktyta	Ni/Au
Material kontaktinsats	PA
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	förgylld

Kabel/ledare

Anslutningstyp	M23-anslutning
----------------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 75 °C


SACB-4/ 8-M23 - Splittbox

1692802


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>



Ritningar




Schematisk ritning



M12-kontakt hona, 5-polig

Schematisk ritning



M23-kontakt hane, 19-polig


SACB-4/ 8-M23 - Splittbox

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>



Kopplingsschema



SACB-4/ 8-M23 - Splittbox

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	120 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	120 V	-	22 - 16	-

SACB-4/ 8-M23 - Splittbox

1692802

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1692802>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	2f3d4e88-6468-4d22-b315-233192626ec9

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com