

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657106>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Konfektionerad fiberoptikkabel, Break-Out-kabel, polymerfiber 980/1000 µm, FSMA/IP20 till SC-RJ/IP20, för kablage inuti kopplingsskåp, kabeln är lämplig för UV-skyddad användning utomhus, längd: 1 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1657106
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABNACD
Produktnyckel	ABNIBA
GTIN	4046356100168
Vikt per styck (inklusive förpackning)	44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35,9 g
Tullnummer	85447000
Ursprungsland	DE

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657106>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Sensortyp	Ethernet
Poltal	2
Anslutning	SCRJ enligt DIN EN 50377-6-1
Antal kortplatser	2

Elektriska egenskaper

Dämpning	< 1,7 dB (vid 660 nm)
Överföringsmedium	Fiberoptik

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 1000
---------------------	--------

Materialuppgifter

Kåpans material	PBT/nysilver
Yttermantel, material	PE

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	POF SC-RJ
----------------	-----------

Ledaranslutning

Anslutningstyp	POF SC-RJ
----------------	-----------

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak SC-RJ
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak FSMA
Skyddsklass	IP20

Kabel/ledare

Ledartyp	Polymerfiber (980 / 1000 µm)
Kabeltyp	Breakoutkabel
Yttermantel, material	PE
Yttermantel / färg	svart

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657106>

Minsta böjradie, fast kablage	30 mm
Minsta böjradie, rörligt förlagd	30 mm

Fiberoptisk kabel

Antal fibrer	2
fiber	Polymerfiber, 980/1000 µm
Fibertyp	POF-fiber A4A
Överföringsmedium	Fiberoptik

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
	IP20
Drifttemperatur (fast förläggning)	-30 °C ... 70 °C
Drifttemperatur (rörlig förläggning)	-20 °C ... 60 °C
Drifttemperatur (Hane/hona)	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C


VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Fiberoptisk anslutningskabel

1657106

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657106>


Ritningar

Måtskiss



SC-RJ-kontakt IP20

Schematisk ritning



Polbild kontakt SCRJ

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657106>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Fiberoptisk anslutningskabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1657106>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com