

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Kontakt



1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontakt, Universal, 5-polig, hane rak M12, kodning: A, Skruvanslutning, räffelmateriel: Förzinkat gjutgods, förnicklat, kabelförskruvning Pg11-DUO, ledarens ytterdiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Fördelar

- Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
- Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
- Spara plats: anslutning av två givare på en kontakt med multitätning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1662748
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF2CAA
Produktnyckel	AF2CAA
GTIN	4017918137519
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29,32 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	29,32 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
------------------	---

Montering

Montageanvisning	Det följer med en tätning för liten och en för stor kabelytterdiameter med den här kontakten.
------------------	---


Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (kabelsidan)
Sensortyp	Universal
Porttal	5
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	nej
Kodning	A
Kabelanslutning	rak
Pg-genomföring	Pg11

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	3

Mått

Måttskiss	
Bredd	20 mm
Höjd	20 mm
Längd	63 mm

Yttermått

Ytterdiameter	2x 2,1 mm ... 3 mm (vid användning av tätningen för liten kabelytterdiameter)
	2x 4 mm ... 5,2 mm (vid användning av tätningen för stor kabelytterdiameter)

Kapslingar

Kapslingsdiameter	20 mm
-------------------	-------

Materialuppgifter

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Kontakt



1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

Material, packning	NBR
Material handtag	PA
Material, kontakt	CuZn
Material, kontaktyta	CuSnZn
Material kontaktinsats	PA
Material skruvanslutning	Förzinkat gjutgods, förnicklat

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (utan trådändhylsa)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (med trådändhylsa)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (styv)
Anslutningsarea AWG	24 ... 18 (utan trådändhylsa)
	26 ... 20 (med trådändhylsa)
Enkelledarnas avisoleringslängd	5 mm
Åtdragningsmoment	0,4 Nm (M12-räfflor)
	0,8 Nm ... 1 Nm
	0,2 Nm (Skruvplintar)

Elektriska egenskaper

Märkstötspänning	1,5 kV
Övergångsresistans	≤ 8 mΩ
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Märkspänning U _N	48 V AC
	60 V DC
Märkström I _N	4 A

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 50
---------------------	------

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hane
Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M12
Kodning	A

Kabel/ledare

Signaltyp/kategori	Universal
Enkelledarens avisoleringslängd	5 mm

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Kontakt



1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C (Hane/hona)

Standarder och bestämmelser

M12

Normbeteckning	M12-kontakter
Standarder/föreskrifter	IEC 61076-2-101

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Kontakt


1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>




Ritningar

Måttskiss



Hane M12 x 1, rak

Schematisk ritning




Kabelanslutningssida M12 (skruvanslutning)

1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

Schematisk ritning



Polbild hane M12, 5-polig, A-kodad, sett från hansidan

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Kontakt



1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

 cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 221474				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Kontakt



1662748

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1662748>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a2e7dd1f-9a21-4741-a576-f865863b33a9