

SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox



1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-hona Metall, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: M23-anslutning 90°, skärm: ja

Fördelar

- Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
- Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
- Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1695757
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3CDB
Produktnyckel	AF3CDB
GTIN	4017918899394
Vikt per styck (inklusive förpackning)	298,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	295,8 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>



Tekniska data

Anmärkning

Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.
Användningsanvisning	Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under "Tillbehör".

Artikelegenskaper

Produkttyp	Splittbox
Användning	Standard
Poltal	5
Antal kortplatser	4
Kodning	A
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	48 V AC
	60 V DC
Märkström totalt	12 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M12-hona
Åtdragningsmoment kontakt givarkabel	0,4 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = 15
	1 / 2 (B) = 7
	2 / 4 (A) = 5
	2 / 2 (B) = 4
	3 / 4 (A) = 16
	3 / 2 (B) = 8
	4 / 4 (A) = 3
	4 / 2 (B) = 14
	1-4 / 1 (+ 48 V) = 19
	1-4 / 3 (0 V) = 6
	1-4 / 5 (PE) = 12

Signalering

SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>




Statusindikering finns

nej

Mått

Måttskiss



Bredd

61 mm

Höjd

31 mm

Längd

117 mm

Materialuppgifter

Material Gänghylsa

Aluminium

Material Kåpa

Aluminium

Material Gjutmassa

PUR

Brännbarhetsklass enligt UL 94

V0

Material, packning O-ring

NBR

Material, kontakt

Kopparlegering

Material, kontaktyta

förgyllt

Material kontaktinsats

PA

Material kontakt stamkabelsida

Cu-legering

Material kontaktinsats stamkabelsida

PA 6.6 V0

Material kontaktyta stamkabelsida

förgyllt

Kabel/ledare

Anslutningstyp

M23-anslutning

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Drifttemperatur

-25 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning

M12-kontakter

Standarder/föreskrifter

IEC 61076-2-101


SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>



Ritningar



Schematisk ritning



M12-kontakt hona, 5-polig

Schematisk ritning



M23-kontakt hane, 19-polig


SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>



Kopplingsschema



SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SACB-4/ 8-M23 SH - Splittbox

1695757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1695757>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com