

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - D-SUB-matningskontakt



1688256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688256>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Matningskontakter, för D-SUB-kombinationsinsatser, hona, lödstift, rak, märkström 20 A, förgylld

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688256
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAC
Produktnyckel	ABNCAC
GTIN	4017918179656
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,91 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,902 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Power-kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kontakthållarens leverans.
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontakter
Kontakttyp	vinklad

Elektriska egenskaper

Märkström (Belastningsström maximal)	20 A (vid 20 °C)
Motstånd (Isolationsmotstånd)	≥ 500 MΩ

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Lödstift

Mått

Längd [l]	23 mm
Diameter (Kontaktdiameter)	2,6 mm

Materialuppgifter

Material Kontakt	Metall
------------------	--------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
Instickskraft	≤ 7 N
Dragkraft	ca. 5 N

Karakteristik

Mätsystem

Motstånd: Isolationsmotstånd	≥ 500 MΩ
------------------------------	----------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-55 °C ... 130 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Lödanslutning
----------------	---------------

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - D-SUB-matningskontakt



1688256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688256>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4d868d2b-2c1f-45f6-b9e3-978457b55534