

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB kontaktinsats, skalstorlek 2, med 15 signalkontakter, typ av kontakt hane, med lödfog, rak, fastsättning med 3-mm-hål, för monteraramar och kåpor VS-15-...



Fördelar

- D-SUB 15-anslutning
- Lätt montering
- Kompatibel med IP67 munstycks kapsling och monteringsramar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1688874
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	ABNCAA
Produktnyckel	ABNCAA
GTIN	4017918823023
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,59 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,43 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kontaktinsats
Konstruktion	D-SUB
Poltal	15
Anslutning	D-SUB 15
Skärmad	nej

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101	400 V
Märkspänning (III/3)	125 V
Dimensionerad stötspänning	1 kV
Märkström	5 A (vid 20 °C)
Isolationsspänning	1200 V
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Lödstift
----------------	----------

Mått

Bredd	14,4 mm
Höjd	39,5 mm
Längd	12,9 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Stål, förtennt
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	härdförgyllning på nickel
Material kontaktinsats	PBT-GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 50
Instickskraft per signalkontakt	≤ 3,40 N

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	Hål
----------------	-----

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt


1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>



Ritningar

Schematisk ritning



VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>



UL Recognized

Godkännande-ID: E118976

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-kontakt



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688874

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1688874>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	c30472e6-5c56-46a0-a450-62f6874c6344

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
 Linvägen 2
 S-14144 Huddinge
 +46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com