

VS-09-IBS-ST - D-SUB-kontakt

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689271>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-kontakt, kapslingsklass: IP20, poltal: 9, material: Plast, anslutningstyp: Skruvanslutning, anslutningsarea: AWG 26- 20, kabelanslutning: sned, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, INTERBUS



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689271
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNCBA
Produktnyckel	ABNCBA
GTIN	4017918892746
Vikt per styck (inklusive förpackning)	91,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	71,512 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakontakt (kabelsidig)
Användning	INTERBUS
Konstruktion	D-SUB
Sensortyp	INTERBUS
Poltal	9
Anslutning	D-SUB
Antal kabelutgångar	2
Skärmad	ja
Kabelanslutning	sned

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	63 V
Dimensionerad stötspänning	0,5 kV
Märkström	1 A
Överföringsmedium	Koppar

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Anslutningsarea AWG	26 ... 20
Anslutningsarea	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²

Materialuppgifter

Färg	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Plast
Material, kabelpackning	CR/NBR
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Guld på nickel
Material kontaktinsats	PBTP

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5 mm ... 9 mm
Kabeldiameter	0,14 mm ²

Mekaniska egenskaper

VS-09-IBS-ST - D-SUB-kontakt



1689271

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689271>

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
---------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C

VS-09-IBS-ST - D-SUB-kontakt

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689271>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	21b6f9f9-90ed-43d5-b66c-9d9d80bd8d83