

VS-15-A-GC-BU/BU - Montageram

1689718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689718>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

D-SUB-montageram, skalstorlek 2, med 15 poler, hona, könsbytare-insats, skärmad, skyddsklass IP67



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1689718
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ABNCBC
Produktnyckel	ABNCBC
GTIN	4017918934125
Vikt per styck (inklusive förpackning)	23,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	23,18 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering

WARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller saksador.

- **WARNING:** Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig.

- **WARNING:** Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift.

- Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning.

- När kontakter används utomhus måste de skyddas separat mot miljöpåverkan.

- Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt.

- Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

- Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren.

Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas

- Använd enbart verktyg som rekommenderas av Phoenix Contact

- Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

- Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) vid relevant produkt

- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst.

- Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt.

- Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder.

- Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids.

- För kombinationen av flera strömkretsar i en kabel och/eller i en kontakt gäller VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 och DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

Artikelegenskaper

VS-15-A-GC-BU/BU - Montageram



1689718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689718>

Produkttyp	Montageram
Användning	Könsbytare-insats
Konstruktion	Skalstorlek 2
Pölat	15
Anslutning	D-SUB

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutsningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning (III/3)	125 V
Märkström	5 A
Överföringsmedium	Koppar

Mått

Måttskiss	
Bredd	24 mm
Höjd	27,9 mm
Längd	62,3 mm

Materialuppgifter

Färg	grå
Material	Plast
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material, packning	platt packning: NBR; profilpackning: EPDM
Kåpans material	Plast
Material kåpans yta	PA, ljusgrå
Material, kontakt	kopparlegering
Material, kontaktyta	Au/Ni
Material kontaktinsats	polyester GF

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 200
---------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

VS-15-A-GC-BU/BU - Montageram

1689718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689718>



Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP65/IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C

Montering

Monteringssätt	Montering från framsidan
----------------	--------------------------


VS-15-A-GC-BU/BU - Montageram

1689718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689718>



Ritningar



Borrhål: VS-15-A...

VS-15-A-GC-BU/BU - Montageram

1689718

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1689718>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440214
ECLASS-15.0	27440214

ETIM

ETIM 9.0	EC001136
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nummer: 119-47-1)
SCIP	249227b9-4e6f-4114-8904-9e89fcc0d1c1