

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M8, A-kodning, Våglödning

Fördelar

- Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
- Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
- För hög överföringssäkerhet: skärmanlutning till kapslingen och fasthakning på kretskortet som tillval

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1694376
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	ABQJBI
Produktnyckel	ABQJBI
GTIN	4017918178659
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt

baksida



1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Tekniska data

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan (M12 x 1, med flat mutter)
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Poltal	4
Skärmad	nej
Kodning	A
Typ av gänga	M8

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	3

Materialuppgifter

Material Kåpa	CuZn
Material Kapslingens yta	Ni
Material Isolator	PA 6.6
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktyta	Au
Material Packning	NBR
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	1,5 kV
Övergångsresistans	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Märkspänning U_N	48 V AC 60 V DC
Märkström I_N	4 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Våglödning
Typ av kontakt	Hona
Åtdragningsmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Monteringssidigt)

Kontakt

Anslutning 1

Byggform huvud	hona
----------------	------

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Kabelutgång huvud	rak
Typ av gänga huvud	M8
Kodning	A

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP67
Drifttemperatur (Hane/hona)	-40 °C ... 85 °C
Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Standarder och bestämmelser

Normbeteckning	M8-cirkulära kontakter
Standarder/föreskrifter	enligt IEC 61076-2-104


SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida

1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Ritningar

Schematisk ritning



Polbild hona M8, 4-polig, sett från honsidan

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

 cUL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E221474-20070307				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt

baksida



1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - Apparatkontakt baksida



1694376

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1694376>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	7c883a18-8dcf-4a88-a26e-3b987ee3b9ab

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com