


# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel



1708873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskort-grunddel, märkarea: 6 mm<sup>2</sup>, färg: grön, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal: 7, antal anslutningar: 7, artikelserie: IPCV 5/..-G, delning: 7,62 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

## Fördelar

- Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
- Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
- Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
- Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnr                              | 1708873                                  |
| Antal/förp.                            | 50 Styck                                 |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck                                 |
| Information                            | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod                        | AADSCE                                   |
| Produktnyckel                          | AADSCE                                   |
| GTIN                                   | 4046356089845                            |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,96 g                                  |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,784 g                                 |
| Tullnummer                             | 85366990                                 |
| Ursprungsland                          | PL                                       |

# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel



1708873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Produkttyp                   | Kretskort-grunddel    |
| Produktfamilj                | IPCV 5/...-G          |
| Produktserie                 | COMBICON Connectors L |
| Konstruktion                 | Inverterad            |
| Poltal                       | 7                     |
| Delning                      | 7,62 mm               |
| Antal anslutningar           | 7                     |
| Antal rader                  | 1                     |
| Antal potentialer            | 7                     |
| Fästfläns                    | utan                  |
| Pinlayout                    | Linjär pinning        |
| Antal lödstift per potential | 3                     |

### Elektriska egenskaper

#### Egenskaper

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Märkström $I_N$         | 32 A   |
| Märkspänning $U_N$      | 630 V  |
| Övergångsresistans      | 0,4 mΩ |
| Märkspänning (III/3)    | 630 V  |
| Mätstötspänning (III/3) | 6 kV   |
| Mätspänning (III/2)     | 630 V  |
| Mätstötspänning (III/2) | 6 kV   |
| Märkspänning (II/2)     | 1000 V |
| Mätstötspänning (II/2)  | 6 kV   |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Våglödning     |
| Pinlayout      | Linjär pinning |

### Materialuppgifter

#### Materialuppgifter - kontakt

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning                       | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt                | Kopparlegering                                                      |
| Ytbeskaffenhet                   | smältdoppförzinkad                                                  |
| Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 μm Sn)                                                  |
| Metallyta lödområde (täckvy)     | Tenn (4 - 8 μm Sn)                                                  |

#### Materialuppgifter - kapsling

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Färg (Kapsling) | grön (6021) |
|-----------------|-------------|

# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel

1708873


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Isolationsmaterial                                        | PA     |
| Isolationsgrupp                                           | I      |
| CTI enligt IEC 60112                                      | 600    |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                            | V0     |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12     | 850    |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775    |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2           | 125 °C |

## Anmärkning

|               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifanvisning | COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mått

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss          |  |
| Delning            | 7,62 mm                                                                             |
| Bredd [b]          | 53,34 mm                                                                            |
| Höjd [h]           | 35,1 mm                                                                             |
| Längd [l]          | 12,8 mm                                                                             |
| Bygghöjd           | 30,1 mm                                                                             |
| Lödstiftlängd [P]  | 5 mm                                                                                |
| Kontaktdimensioner | 1,2 x 0,8 mm                                                                        |

## Kretskortsdesign

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Stiftavstånd        | 7,62 mm |
| Borrhålets diameter | 1,3 mm  |

## Mekaniska testningar

### Okulärbesiktning

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat          | Godkänd i test           |

### Dimensionskontroll

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat          | Godkänd i test           |

### Märkningarnas beständighet

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

### Polarisation och kodning

# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel



1708873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat          | Godkänd i test            |

## Kontakthållare används

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Provspecifikation                     | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Kontakthållare används<br>Krav > 20 N | Godkänd i test            |

## Tryck- och dragkrafter

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Resultat                 | Godkänd i test |
| Antal cykler             | 25             |
| Instickskraft per pol ca | 8 N            |
| Dragkraft per pol ca     | 6 N            |

## Elektrisk testning

### Termiskt test | Testgrupp C

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testat paltal     | 12                       |

### Isolationsmotstånd

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ                   |

### Luft- och krypsträckor |

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Provspecifikation                                    | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp                                      | I                                   |
| Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))       | CTI 600                             |
| Märkisolationsspänning (III/3)                       | 630 V                               |
| Nominell stötspänning (III/3)                        | 6 kV                                |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 5,5 mm                              |
| krypsträckans lägsta värde (III/3)                   | 8 mm                                |
| Märkisolationsspänning (III/2)                       | 630 V                               |
| Nominell stötspänning (III/2)                        | 6 kV                                |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 5,5 mm                              |
| krypsträckans lägsta värde (III/2)                   | 5,5 mm                              |
| Märkisolationsspänning (II/2)                        | 1000 V                              |
| Nominell stötspänning (II/2)                         | 6 kV                                |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)  | 5,5 mm                              |
| krypsträckans lägsta värde (II/2)                    | 5,5 mm                              |

## Miljö- och livslängdsvillkor

### Vibrationstest

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-hastighet   | 1 oktav/min                             |

# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel



1708873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Amplitud         | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration     | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| Provtid per axel | 2,5 h                       |
| Testriktningar   | X-, Y- och Z-axel           |

## Hållbarhetstest

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Provspecifikation                          | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stötspänning vid havsytan                  | 7,3 kV                                      |
| Genomgångsresistans $R_1$                  | 0,4 mΩ                                      |
| Genomgångsresistans $R_2$                  | 0,5 mΩ                                      |
| Anslutningsfrekvens                        | 25                                          |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ                                      |

## Klimatprov

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Korrosionsbelastning             | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> på 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cykel |
| Värmebelastning                  | 100 °C/168 h                                                              |
| Isolationsspänning växelspanning | 3,31 kV                                                                   |

## Omgivningsförhållanden


|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                           | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)  | -40 °C ... 70 °C                               |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                  |
| Omgivningstemperatur (montering)          | -5 °C ... 100 °C                               |

## Förpackningsuppgifter

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
|-----------------|----------------------|


## Ritningar

Diagram



Typ: IPC 5/...-ST-7,62 med IPCV 5/...-G-7,62

Diagram



Typ: IPCV 5/...-G-7,62 med PC 5/...-G-7,62

# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel



1708873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

## Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkännande-ID: E60425-19920722 |                    |                 |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                              | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
| För 600 V-applikationer krävs det en extra isolering på lödbenen                                                                             | 300 V              | 41 A            | -        | -                  |
| C                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
| För 600 V-applikationer krävs det en extra isolering på lödbenen                                                                             | 300 V              | 41 A            | -        | -                  |
| D                                                                                                                                            |                    |                 |          |                    |
| Alternativ 1                                                                                                                                 | 600 V              | 5 A             | -        | -                  |

|  <b>UL Recognized</b><br>Godkännande-ID: E60425-19920722 |                    |                 |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                             | Märkspänning $U_N$ | Märkström $I_N$ | Area AWG | Area $\text{mm}^2$ |
| F                                                                                                                                           |                    |                 |          |                    |
|                                                                                                                                             | 600 V              | 41 A            | -        | -                  |

# IPCV 5/ 7-G-7,62 - Kretskort-grunddel



1708873

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1708873>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|