

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm², färg: orange, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal: 3, antal anslutningar: 3, artikelserie: MSTB 2,5/...-G, delning: 5,08 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,23 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

- Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
- Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
- Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
- Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
- Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1729344
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	AACSHB
Produktnyckel	AACSHB
GTIN	4046356148474
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,033 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,957 g
Tullnummer	85366930
Ursprungsland	DE

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskort-grunddel
Produktfamilj	MSTB 2,5/...-G
Produktserie	COMBICON Connectors M
Poltal	3
Delning	5,08 mm
Antal anslutningar	3
Antal rader	1
Antal potentialer	3
Typ av montering	utan
Pinlayout	Linjär pinning
Antal lödstift per potential	1

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	12 A
Märkspänning U_N	320 V
Övergångsresistans	1,4 mΩ
Märkspänning (III/3)	320 V
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Mätspänning (III/2)	320 V
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Märkspänning (II/2)	630 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV

Montering

Monteringssätt	Våglödning
Pinlayout	Linjär pinning

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn (3 - 5 μm Sn)
Metallyta kontaktområde (mellanskikt)	Nickel (1,3 - 3 μm Ni)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (3 - 5 μm Sn)
Metallyta lödområde (mellanskikt)	Nickel (1,3 - 3 μm Ni)

Materialuppgifter - kapsling

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Färg (Kapsling)	orange (2003)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Anmärkning

Drifanvisning	COMBICON-kontakttdon är enligt DIN EN 61984 kontakttdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last.
---------------	--

Mått

Måttskiss	
Delning	5,08 mm
Bredd [b]	15,24 mm
Höjd [h]	11,8 mm
Längd [l]	12 mm
Bygghöjd	8,57 mm
Lödstiftlängd [P]	3,23 mm
Kontaktdimensioner	1 x 1 mm

Kretskortsdesign

Borrhålets diameter	1,4 mm
---------------------	--------

Mekaniska testningar

Okulärbesiktning

Provspecifikation	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat	Godkänd i test

Dimensionskontroll

Provspecifikation	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat	Godkänd i test

Polarisation och kodning

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Provspecifikation	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat	Godkänd i test

Kontakthållare används

Provspecifikation	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontakthållare används Krav > 20 N	Godkänd i test

Tryck- och dragkrafter

Resultat	Godkänd i test
Antal cykler	25
Instickskraft per pol ca	8 N
Dragkraft per pol ca	6 N

Elektrisk testning

Termiskt test | Testgrupp C

Provspecifikation	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Testat pötal	24

Isolationsmotstånd

Provspecifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	> 5 MΩ

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp	I
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	320 V
Nominell stötspänning (III/3)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	4 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	320 V
Nominell stötspänning (III/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	3 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	630 V
Nominell stötspänning (II/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	3,2 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Hållbarhetstest

Provspecifikation	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Stötspänning vid havsytan	4,8 kV
Genomgångsresistans R_1	1,4 m Ω
Genomgångsresistans R_2	1,4 m Ω
Anslutningsfrekvens	25
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	> 5 M Ω

Klimatprov

Provspecifikation	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosionsbelastning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ /40 °C/1 cykel
Värmebelastning	100 °C/168 h
Isolationsspänning växelspanning	2,21 kV


Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C


Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------


Ritningar




Typ: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: MSTBU 2,5/...-STD-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: FKCT 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: FKCV(W/R) 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: MSTBP 2,5/...-ST med MSTB 2,5/...-G




Typ: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: TMSTBP 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: TFKC 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: FKC 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08




Typ: ICV 2,5/...-G-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08



Typ: IC 2,5/...-G-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08



Typ: FKCOR 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08



Typ: FKOW 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

 CSA Godkännande-ID: 13631-2585951				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19931011				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	15 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40050648				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	12 A	-	-

MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Kretskort-grunddel



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1729344>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---