


SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint



1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm², antal potentialer: 4, antal rader: 1, potal per rad: 4, artikelserie: SPTA 1,5/, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Lämpar sig för CAT5

Fördelar

- Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1751189
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AALBFF
Produktnyckel	AALBFF
GTIN	4046356318129
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,62 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint

1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsplint
Produktfamilj	SPTA 1,5/
Produktserie	COMBICON Terminals S
Poltal	4
Delning	5,08 mm
Antal anslutningar	4
Antal rader	1
Antal potentialer	4
Pinlayout	Linjär pinning
Antal lödstift per potential	2

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	17,5 A
Märkspänning U_N	320 V
Märkspänning (III/3)	250 V
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Mätspänning (III/2)	320 V
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Märkspänning (II/2)	630 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV

Dataöverföring

Signaltyp	Ethernet
Frekvensområde	till 100 MHz
Överföringsmedium	Koppar
Överföringsegenskaper (kategori)	CAT5 (IEC 11801)
Dataöverföringshastighet	100 MBit/s

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Märkarea	1,5 mm ²
----------	---------------------

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Push-in fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 16
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint



1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>

Aviseringslängd	10 mm
-----------------	-------

Montering

Monteringssätt	Våglödning
Pinlayout	Linjär pinning

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	smäldoppförzinkad
Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)	Tenn (4 - 8 µm Sn)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (4 - 8 µm Sn)

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Materialuppgifter - manövreringsselement

Färg (Bekräftelseelement)	orange (2003)
Isolationsmaterial	POM
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Anmärkning

Användningsanvisning	Artikeln är kvalificerad för CAT5 Ethernet-applikationer. Därigenom lämpar den sig perfekt för användning i IoT-enheter.
----------------------	--

Mått

Måttskiss	
Delning	5,08 mm
Bredd [b]	20,55 mm
Höjd [h]	15,4 mm

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint



1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>

Längd [l]	12 mm
Bygghöjd	12 mm
Lödstiftlängd [P]	3,4 mm
Kontaktdimensioner	0,6 x 1 mm

Kretskortsdesign

Stiftavstånd	7 mm
Borrhålets diameter	1,1 mm

Mekaniska testningar

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Provspecifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat	Godkänd i test

Dragtest

Provspecifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde	0,2 mm ² / styv / > 10 N
	0,2 mm ² / flexibel / > 10 N
	1,5 mm ² / styv / > 40 N
	1,5 mm ² / flexibel / > 40 N

Elektrisk testning

Temperaturstegringstest

Provspecifikation	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
Krav temperaturstegringstest	Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen.

Kortslutningsströmtest

Provspecifikation	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
-------------------	---

Isolationsmotstånd

Provspecifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	> 5 MΩ

Luft- och krypträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolationsgrupp	I
Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	250 V
Nominell stötspänning (III/3)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	3,2 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	320 V
Nominell stötspänning (III/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	3 mm

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint



1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>

krypsträckans lägsta värde (III/2)	3 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	630 V
Nominell stötspänning (II/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	3,2 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatur	850 °C
Verkningstid	5 s

Åldrande

Provspecifikation	DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10
-------------------	---

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------


SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint

1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>

Ritningar

Måttskiss



Diagram




Typ: SPTA 1,5/...-5,08

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint

1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>



Främre lödbenet ger endast extra mekanisk stabilitet, inga elektriska egenskaper

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint

1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-20061129				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	10 A	26 - 16	-
D				
	300 V	10 A	26 - 16	-

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40029329				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	250 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint

1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPTA 1,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint

1751189

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1751189>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com