

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm², färg: grön, märkström: 10 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal: 2, antal anslutningar: 2, artikelserie: PT 1,5/...-PH, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

- Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
- Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
- Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1755583
Antal/förp.	250 Styck
Minsta beställningsantal	250 Styck
Försäljningskod	AABAJA
Produktnyckel	AABAJA
GTIN	4046356334129
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,468 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,468 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortskontakt
Produktfamilj	PT 1,5/...-PH
Produktserie	COMBICON Connectors S
Konstruktion	Kontakt för stiftlistor
Poltal	2
Delning	5 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Antal potentialer	2
Typ av montering	utan

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	10 A
Märkspänning U_N	400 V
Övergångsresistans	2,2 mΩ
Märkspänning (III/3)	250 V
Mätstötspänning (III/3)	4 kV
Mätspänning (III/2)	400 V
Mätstötspänning (III/2)	4 kV
Märkspänning (II/2)	630 V
Mätstötspänning (II/2)	4 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Konstruktion	Kontakt för stiftlistor
Kontaktsystem	COMBICON PST 1,3
Märkarea	1,5 mm ²
Typ av kontakt	Hona

Låsning

Låsanordningstyp	utan
Typ av montering	utan

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Skruvanslutning med draghylsa
Anslutningsriktning ledare/kretskort	0 °
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 12

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	0,25 mm ² ... 1 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	0,25 mm ² ... 1 mm ²
Avisoleringslängd	6 mm
Ställdonstyp skruvhuvud	Philipps-Recess med längsgående slits (H1L)
Åtdragningsmoment	0,35 Nm ... 0,4 Nm

Materialuppgifter


Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	smältdoppförzinkad
Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)	Tenn (4 - 8 µm Sn)
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn (4 - 8 µm Sn)

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Mått

Måttskiss	
Delning	5 mm
Bredd [b]	10 mm
Höjd [h]	13,15 mm
Längd [l]	12,2 mm

Mekaniska testningar

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Provspekifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat	Godkänd i test

Dragtest

Provspekifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 0,2 mm ² / styv / > 10 N
-------------------	--

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde	0,2 mm ² / flexibel / > 10 N
	2,5 mm ² / styv / > 50 N
	2,5 mm ² / flexibel / > 50 N

Tryck- och dragkrafter

Provspecifikation	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultat	Godkänd i test
Antal cykler	10
Instickskraft per pol ca	4,5 N
Dragkraft per pol ca	5,5 N

Vridmomentstest

Provspecifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
-------------------	-------------------------------------

Märkningarnas beständighet

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultat	Godkänd i test

Okulärbesiktning

Provspecifikation	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat	Godkänd i test

Dimensionskontroll

Provspecifikation	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat	Godkänd i test

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Hållbarhetstest

Provspecifikation	DIN IEC 60512-5:1994-05
Stötspänning vid havsytan	4,8 kV
Genomgångsresistans R ₁	2,2 mΩ
Genomgångsresistans R ₂	2,4 mΩ
Anslutningsfrekvens	10

Klimatprov

Provspecifikation	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosionsbelastning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ /40 °C/1 cykel
Värmebelastning	100 °C/168 h

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Isolationsspänning växelspänning	2,21 kV
----------------------------------	---------

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Elektrisk testning

Termiskt test | Testgrupp C

Provspecifikation	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Testat pottal	16

Isolationsmotstånd

Provspecifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	1 GΩ

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp	I
Krypströmtålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	250 V
Nominell stötspänning (III/3)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	3,2 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	400 V
Nominell stötspänning (III/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	3 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	630 V
Nominell stötspänning (II/2)	4 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	3 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	3,2 mm

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------


PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning

1755583


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Ritningar

Måttskiss



Diagram



Deratingkurva för: PT 1,5/...-PH-5,0 med PST 1,3/...5,0

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-20030211				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B	300 V	10 A	28 - 14	-
D	300 V	10 A	28 - 14	-

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40044443				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine	320 V	10 A	-	0,2 - 1,5

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 1,5/ 2-PH-5,0 - Kretskortsanslutning



1755583

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1755583>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com