

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm², antal potentialer: 2, antal rader: 1, paltal per rad: 2, artikelserie: PTSM 0,5/..-H-THR, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd

Fördelar

- Verktygslös, snabb push-in anslutning
- Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
- Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
- Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1770885
Antal/förp.	530 Styck
Minsta beställningsantal	530 Styck
Försäljningskod	AAKCAA
Produktnyckel	AAKCAA
GTIN	4046356459464
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,292 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,237 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsplint
Produktfamilj	PTSM 0,5/...-H-THR
Produktserie	COMBICON Terminals XS
Konstruktion	Komponent lämplig för Through Hole Reflow
Poltal	2
Delning	2,5 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Antal potentialer	2
Pinlayout	Linjär pinning
Antal lödstift per potential	2

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	6 A
Märkspänning U_N	160 V
Märkspänning (III/3)	32 V
Mätstötspänning (III/3)	2,5 kV
Mätspänning (III/2)	160 V
Mätstötspänning (III/2)	2,5 kV
Märkspänning (II/2)	160 V
Mätstötspänning (II/2)	2,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Konstruktion	Komponent lämplig för Through Hole Reflow
Märkarea	0,5 mm ²

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Push-in fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 0,5 mm ² (upp till 0,75 mm ² är möjligt, vid en avisoleringslängd på 7,5 mm och en nominell isolationsspänning på 32 V vid III/2)
Ledarare AWG	26 ... 20
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (möjlig från 0,14 mm ² , vid användning av trådändhylsa AI 0,14- 6 GY i kombination med crimptång CRIMPFOX 10T-F)
håltolk a x b / diameter	- / 1,2 mm
Avisoleringslängd	6 mm

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Montering

Monteringssätt	THR-lödning/våglödning
Pinlayout	Linjär pinning

Bearbetningsanvisningar

Process	Reflow-/våglödning
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Klassificering temperatur T _c	260 °C
Lödcykler i reflow	3

Materialuppgifter


Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	smältdoppförzinkad
Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)	Tenn (4 - 8 µm Sn)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (4 - 8 µm Sn)

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	svart (9005)
Isolationsmaterial	LCP
Isolationsgrupp	IIIa
CTI enligt IEC 60112	175
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Måttskiss	
Delning	2,5 mm
Bredd [b]	5,5 mm
Höjd [h]	7,1 mm
Längd [l]	10 mm
Bygghöjd	5 mm
Lödstiftlängd [P]	2,1 mm
Kontaktdimensioner	0,3 x 0,8 mm

Kretskortsdesign

Stiftavstånd	5 mm
Borrhålets diameter	1,2 mm

Mekaniska testningar

Anslutningstest

Provspecifikation	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultat	Godkänd i test

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Provspecifikation	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultat	Godkänd i test

Dragtest

Provspecifikation	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde	0,14 mm ² / styv / > 10 N
	0,2 mm ² / flexibel / > 10 N
	0,5 mm ² / styv / > 20 N
	0,75 mm ² / flexibel / > 30 N

Böjningstest

Provspecifikation	DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03
Resultat	Godkänd i test

Elektrisk testning

Temperaturstegringstest

Provspecifikation	DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Krav temperaturstegringstest	Temperaturhöjning ≤ 45 K

Isolationsmotstånd

Provspecifikation	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	> 5 MΩ

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp	IIIa
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI ≥175 till <400
Märkisolationsspänning (III/3)	32 V
Nominell stötspänning (III/3)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	2 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	160 V
Nominell stötspänning (III/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	2 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	160 V
Nominell stötspänning (II/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	1,5 mm

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

krypsträckans lägsta värde (II/2)	2 mm
-----------------------------------	------

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel


Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Temperatur	850 °C
Verkningstid	5 s

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Förpackningsuppgifter

Måttskiss	
Förpackningstyp	Rulle i 24 mm bredd
Rullbredd [W]	24 mm
Spolyttermått [W2]	≤ 30,4 mm
Spoldiameter	≤ 330 mm
Typ av omförpackning	Transparent-bag
ESD - Level	(D) elektrostatiskt avledningsförmåga
Provspecifikation	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07


PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint

1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Ritningar

Måttskiss




PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint


1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>



Måttskiss





Typ: PTSM 0,5/...-2,5-H- THR R...

Test enligt DIN EN 60512-5-2:2003-01

Reduktionsfaktor = 1

Poltal: 5

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

 UL Recognized Godkännande-ID: E118976-20130619				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	150 V	5 A	26 - 18	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-20030527				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	150 V	5 A	26 - 20	-

 VDE symbolgodkännande Godkännande-ID: 40048725				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	160 V	6 A	-	0,14 - 0,5

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSM 0,5/ 2-2,5-H THR R24 - Kretskortsplint



1770885

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1770885>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com