

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel



1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm², färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 20, antal rader: 2, poltal: 10, antal anslutningar: 20, artikelserie: DMC 1,5/..-G1F-THR, delning: 3,5 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON DFMC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

- Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
- Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
- Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
- Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
- Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1787098
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AABTJA
Produktnyckel	AABTJA
GTIN	4046356596701
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,833 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,648 g
Tullnummer	85366930
Ursprungsland	DE

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel



1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskort-grunddel
Produktfamilj	DMC 1,5/...-G1F-THR
Produktserie	COMBICON Connectors S
Konstruktion	Grunddel
Poltal	10
Delning	3,5 mm
Antal anslutningar	20
Antal rader	2
Antal potentialer	20
Fästfläns	Lock & Release gängad fläns
Pinlayout	Linjär pinning
Antal lödstift per potential	1

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	160 V
Övergångsresistans	2,1 mΩ
Märkspänning (III/3)	160 V
Mätstötspänning (III/3)	2,5 kV
Mätspänning (III/2)	160 V
Mätstötspänning (III/2)	2,5 kV
Märkspänning (II/2)	250 V
Mätstötspänning (II/2)	2,5 kV

Montering

Monteringssätt	THR lödning
Pinlayout	Linjär pinning

Fläns

Åtdragningsmoment	0,2 Nm
-------------------	--------

Bearbetningsanvisningar

Process	Reflow-/våglödning
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Klassificering temperatur T_c	260 °C
Lödcykler i reflow	3

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel



1787098


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn (3 - 5 μm Sn)
Metallyta kontaktområde (mellanskikt)	Nickel (1,3 - 3 μm Ni)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (3 - 5 μm Sn)
Metallyta lödområde (mellanskikt)	Nickel (1,3 - 3 μm Ni)

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	svart (9005)
Isolationsmaterial	LCP
Isolationsgrupp	IIIa
CTI enligt IEC 60112	175
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Mått

Måttskiss	
Delning	3,5 mm
Bredd [b]	42 mm
Höjd [h]	12,8 mm
Längd [l]	11,6 mm
Bygghöjd	10,8 mm
Lödstiftlängd [P]	2 mm
Kontaktdimensioner	0,8 x 0,8 mm

Kretskortsdesign

Stiftavstånd	2,50 mm
Borrhålets diameter	1,4 mm

Mekaniska testningar

Okulärbesiktning

Provspekifikation	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat	Godkänd i test

Dimensionskontroll

Provspekifikation	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet

Provspekifikation	DIN EN 60068-2-70:1996-07
-------------------	---------------------------

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel



1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Resultat	Godkänd i test
Polarisation och kodning	
Provspecifikation	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat	Godkänd i test
Kontakthållare används	
Provspecifikation	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontakthållare används Krav > 20 N	Godkänd i test
Tryck- och dragkrafter	
Resultat	Godkänd i test
Antal cykler	25
Instickskraft per pol ca	3 N
Dragkraft per pol ca	2 N

Elektrisk testning

Termiskt test | Testgrupp C

Provspecifikation	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Testat potal	20

Isolationsmotstånd

Provspecifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationsmotstånd för intilliggande poler	> 5 MΩ

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolationsgrupp	IIIa
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Märkisolationsspänning (III/3)	160 V
Nominell stötspänning (III/3)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	2,5 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	160 V
Nominell stötspänning (III/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	1,6 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	250 V
Nominell stötspänning (II/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	2,5 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
-------------------	---

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel



1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Hållbarhetstest

Provspecifikation	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Stötspänning vid havsytan	2,95 kV
Genomgångsresistans R_1	2,1 m Ω
Genomgångsresistans R_2	2,4 m Ω
Anslutningsfrekvens	25

Klimatprov

Provspecifikation	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosionsbelastning	0,2 dm ³ SO ₂ på 300 dm ³ /40 °C/1 cykel
Värmebelastning	100 °C/168 h
Isolationsspänning växelspänning	1,39 kV

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Stötform	Halvsinusformad
Acceleration	30g
Stöttid	18 ms
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)

Omgivningsförhållanden


Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

Ritningar

Måttskiss



Schematisk ritning



Väggöppning

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel

1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Schematisk ritning



Användning av kodprofilen CP-DMC...

Diagram




Typ: DFMC 1,5/...-STF-3,5 med DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P...THR



Typ: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR med DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P...THR

Borrplan/lödöns geometri



DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel

1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-20110128				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B	300 V	8 A	-	-
C	50 V	8 A	-	-
D	300 V	8 A	-	-

 VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning Godkännande-ID: 40038423				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine	160 V	8 A	-	-

DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Kretskort-grunddel



1787098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1787098>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---