

FFKDS/V-3,81 - Kretskortsplint

1789647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1 mm², antal potentialer: 1, antal rader: 1, potal per rad: 1, artikelserie: FFKDS(A) 1,5/-V, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Enkelbricka för anpassad sammanställning av olika potal. Det behövs ytterligare en avslutningsplint för att avsluta blocken (se tillbehör). Det erbjuds även blockade artiklar i olika potal.

Fördelar

- Verktygslös, snabb push-in anslutning
- Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
- Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
- Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
- Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
- Isnärpning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika potal
- Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1789647
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AALBAF
Produktnyckel	AALBAF
GTIN	4017918044114
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,917 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,822 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	GR

FFKDS/V-3,81 - Kretskortsplint

1789647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortsplint
Produktfamilj	FFKDS(A) 1,5/..-V
Produktserie	COMBICON Terminals S
Konstruktion	Kretskortsplint monterbar
Poltal	1
Delning	3,81 mm
Antal anslutningar	1
Antal rader	1
Antal potentialer	1
Pinlayout	Linjär pinning
Antal lödstift per potential	2

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	12 A
Märkspänning U_N	160 V
Märkspänning (III/3)	160 V
Mätstötspänning (III/3)	2,5 kV
Mätspänning (III/2)	160 V
Mätstötspänning (III/2)	2,5 kV
Märkspänning (II/2)	320 V
Mätstötspänning (II/2)	2,5 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Konstruktion	Kretskortsplint monterbar
Märkarea	1 mm ²

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Push-in fjäderkraftanslutning
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 18
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	0,25 mm ² ... 0,34 mm ²
Avisoleringslängd	10 mm

Montering

Monteringssätt	Våglödning
Pinlayout	Linjär pinning

FFKDS/V-3,81 - Kretskortsplint

1789647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>



Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	galvaniskt förtennt
Metallyta anslutningspunkt (täcksikt)	Tenn (5 - 7 µm Sn)
Metallyta anslutningspunkt (mellansikt)	Nickel (2 - 3 µm Ni)
Metallyta lödområde (täckvy)	Tenn (5 - 7 µm Sn)
Metallyta lödområde (mellansikt)	Nickel (2 - 3 µm Ni)


Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Materialuppgifter - manövreringsselement

Färg (Bekräftelseelement)	orange (2003)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Mått

Måttskiss	
Delning	3,81 mm
Bredd [b]	5,08 mm
Höjd [h]	17,1 mm
Längd [l]	12,7 mm
Bygghöjd	13,7 mm
Lödstiftlängd [P]	3,4 mm

FFKDS/V-3,81 - Kretskortsplint

1789647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>



Kontaktdimensioner	0,5 x 1 mm
Kretskortsdesign	
Borrhålets diameter	1,3 mm

Elektrisk testning

Luft- och krypsträckor |

Provspecifikation	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolationsgrupp	I
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	160 V
Nominell stötspänning (III/3)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	2 mm
Märkisolationsspänning (III/2)	160 V
Nominell stötspänning (III/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (III/2)	1,5 mm
Märkisolationsspänning (II/2)	320 V
Nominell stötspänning (II/2)	2,5 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2)	1,5 mm
krypsträckans lägsta värde (II/2)	1,6 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Förpackningsuppgifter


Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

Ritningar

Måttskiss



Borrplan/lödöns geometri



FFKDS/V-3,81 - Kretskortsplint

1789647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
Endast solida ledare	150 V	10 A	26 - 18	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19870330				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	6 A	26 - 16	-
D				
	300 V	6 A	26 - 16	-

 KEMA-KEUR Godkännande-ID: 2160724.01				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	130 V	-	-	0,14 - 1

FFKDS/V-3,81 - Kretskortsplint

1789647

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1789647>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com