


PCC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning



1840120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1840120>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kretskortskontakt, märkarea: 4 mm², färg: grön, märkström: 20 A, märkspänning (III/2): 1000 V, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal: 9, antal anslutningar: 9, artikelserie: PCC 4/..-ST, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON PC 4, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Tillhörande crimp-honkontakt med uppgifter om [A] och ledarareaområde [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = bandkontakter

Fördelar

- Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
- Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1840120
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AADCAA
Produktnyckel	AADCAA
GTIN	4017918102203
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,383 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

PCC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning



1840120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1840120>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kretskortskontakt
Produktfamilj	PCC 4/..-ST
Produktserie	COMBICON Connectors L
Konstruktion	Standard
Poltal	9
Delning	7,62 mm
Antal anslutningar	9
Antal rader	1
Antal potentialer	9
Typ av montering	utan

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	20 A
Märkspänning U_N	1000 V
Märkspänning (III/3)	400 V
Mätstötspänning (III/3)	8 kV
Mätspänning (III/2)	1000 V
Mätstötspänning (III/2)	8 kV
Märkspänning (II/2)	1000 V
Mätstötspänning (II/2)	8 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Konstruktion	Standard
Kontaktsystem	COMBICON PC 4
Märkarea	4 mm ²
Typ av kontakt	Hona

Låsning

Låsanordningstyp	utan
Typ av montering	utan

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Anslutningsriktning ledare/kretskort	0 °
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	20 ... 14

Materialuppgifter

PCC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning



1840120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1840120>

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grön (6021)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Mått

Måttskiss	
Delning	7,62 mm
Bredd [b]	68,53 mm
Höjd [h]	17,2 mm
Längd [l]	28,7 mm

Anmärkning

Drifthanvisning	COMBICON-kontaktdon är enligt DIN EN 61984 kontaktdon utan kopplingseffekt (COC). Vid avsedd användning får de inte anslutas eller lossas när de står under spänning eller last.
-----------------	--

Elektrisk testning

Luft- och krypsträckor |

Isolationsgrupp	I
Märkisolationsspänning (III/3)	400 V
Nominell stötspänning (III/3)	8 kV
Märkisolationsspänning (III/2)	1000 V
Nominell stötspänning (III/2)	8 kV
Märkisolationsspänning (II/2)	1000 V
Nominell stötspänning (II/2)	8 kV

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------

PCC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning



1840120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1840120>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1840120>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	300 V	10 A	20 - 14	-
C				
	300 V	10 A	20 - 14	-

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19920722				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm ²
B				
	600 V	10 A	20 - 14	-
C				
	600 V	10 A	20 - 14	-

PCC 4/ 9-ST-7,62 - Kretskortsanslutning



1840120

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1840120>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	12,622 kg CO2e
---------	----------------