

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1859988>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Honkontakt, skjuts in i modulproppen, efter att ledaren fästs i kontakten, för montage i kontakthöljen MCC 1...-STZ-3,81 och MCC 1...-STZF-3,81, för areaområden från 0,2 mm² till 0,34 mm²

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1859988
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AABCAD
Produktnyckel	AABCAD
GTIN	4017918109721
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,33 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,33 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1859988>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Crimpkontakt
Produktfamilj	MCC-MT
Delning	0 mm


Anslutningsdata

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Hona
Enkelledarnas avisoleringslängd	4 mm
Avisoleringslängd	4 mm ... 4,1 mm
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 0,34 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 22

Materialuppgifter

Kontaktyta	Tenn Sn
Material, kontaktyta	Tenn
Metallyta kontaktområde (täckvy)	Tenn Sn)

Mått

Måttskiss	
Delning	-

Elektriska egenskaper

Märkström I _N	4 A
--------------------------	-----

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	Bulkods
-----------------	---------


MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1859988>



Ritningar



MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1859988>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt

1859988

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1859988>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com