

CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1885004>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fiberoptisk honkontakt POF, svarvad, för kontaktledare (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) på kontakterna CK1,6-ED...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1885004
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AF7AIC
Produktnyckel	AF7AIC
GTIN	4017918172763
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,886 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,886 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1885004>



Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	För kontaktledare HC-M-12..., HC-M-17..., HC-DD...-I-CT...
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Fiberoptisk kontakt
Kontakttyp	vinklad

Anslutningsdata


Anslutningsteknik

Typ av kontakt	Hona
Anslutningstyp	Crimpanslutning

Ledaranslutning

Avisoleringslängd	14 mm (efter poleringen)
-------------------	--------------------------

Mått

Måttskiss	
Diameter (Kontakt diameter)	1,6 mm

Materialuppgifter

Material Kontakt	Nysilver
------------------	----------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Anslutningsfrekvens	≥ 500
---------------------	-------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt


1885004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1885004>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

CK1,6-ED-BU-POF - Honkontakt

1885004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1885004>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1885004>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---