

# MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpkontakt



1898622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898622>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Honkontakt, skjuts in i kontakten, efter att ledaren fästs i Crimpkontakten, för montage i kontakthöljen MCC 1...-STZ-3,81 och MCC 1...-STZF-3,81, för areaområden från 0,5 mm<sup>2</sup> till 1 mm<sup>2</sup>

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1898622       |
| Antal/förp.                            | 6 500 Styck   |
| Minsta beställningsantal               | 6 500 Styck   |
| Försäljningskod                        | AABCAD        |
| Produktnyckel                          | AABCAD        |
| GTIN                                   | 4017918167301 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,48 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 g           |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpkontakt

1898622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898622>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |              |
|---------------|--------------|
| Produkttyp    | Crimpkontakt |
| Produktfamilj | MCC-MT       |
| Delning       | 0 mm         |

### Anslutningsdata

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Anslutningstyp                | Crimpanslutning                           |
| Typ av kontakt                | Hona                                      |
| Avisoleringslängd             | 4 mm ... 4,1 mm                           |
| Ledararea flexibel            | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |
| Ledarare AWG                  | 20 ... 18                                 |
| Ledardiameter inkl. isolation | 1,4 mm ... 1,8 mm                         |

### Materialuppgifter

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Kontakttyta                      | Tenn Sn  |
| Material, kontakttyta            | Tenn     |
| Metallyta kontaktområde (täckvy) | Tenn Sn) |

### Mått

|           |   |
|-----------|---|
| Måttskiss |   |
| Delning   | - |

### Elektriska egenskaper

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Märkström I <sub>N</sub> | 8 A |
|--------------------------|-----|


# MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpkontakt

1898622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898622>



## Ritningar



# MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpkontakt



1898622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898622>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpkontakt



1898622

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1898622>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)